

1

2

3

4

5

6


Ra 12.5

A

A

$2 \times R c 1/2$   
下穴  $\phi 17.5 \downarrow 80$  (貫通不可)


$4 \times \phi 5.5$  貫通  
 $\phi 9.5 \downarrow 3.5$



B

B

$2 \times 4 - R c 1/2$   
下穴  $\phi 17.5$  貫通  
裏面も同様に加工



C

C

1. 指示なき公差はJIS中級(m)

		DESCRIPTION		
		マニホールド(ブロック)		
MATERIAL	SURFACE TREATMENT	HEAT TREATMENT	Q'TY	
A5052	黒アルマイト		.	.
SHEET	1:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED